

Cámara Hiperbárica

Dispositivo Médico de Alta Eficiencia Terapéutica



Cabina

- ✓ Semi-rígida / Peso: 30 kg
- ✓ Puerta de cabina ligera para su manipulación
- ✓ Manijas de puerta internas y externas
- ✓ Válvulas de vaciado, con posibilidad para operarlas desde el interior
- ✓ Válvulas de alivio
- ✓ Único sistema de cierre patentado
- ✓ Sello de silicona
- ✓ Exclusiva cubierta de polímero reforzado multicapa, diseñado para presión extrema.
- ✓ Amplitud y confort
- ✓ 10 ventanas con visibilidad interna de 360°
- ✓ Colchonetas y almohadas hipoalergénicas
- ✓ Los pacientes pediátricos pueden ingresar acompañados de un adulto




Gabinete Compresor

- ✓ Peso: 29 kg
- ✓ Dos compresores de aire 110-120V - 11.5 amp / 220-240V - 4.5 amp
- ✓ Manómetro referencial de control
- ✓ Válvula de seguridad en el interior
- ✓ Triple sistema de seguridad en cascada contra sobrepresión
- ✓ Manija de transporte
- ✓ Silencioso - hasta 50 dB
- ✓ Sistema de enfriamiento con aire forzado integrado

Mesa de apoyo

- ✓ Peso: 27 kg
- ✓ Alta estabilidad
- ✓ Ligera y con un diseño plegable
- ✓ Sistema de apoyo de tapa
- ✓ Guías de posicionamiento de cámara
- ✓ Superficie antifricción
- ✓ Sistema de bloqueo de patas para mayor seguridad



Camilla


- ✓ Peso: 39 kg
- ✓ Para pacientes con movilidad reducida
- ✓ Fácil de operar
- ✓ Carro liviano construido en acero inoxidable
- ✓ Sistema de bloqueo para inmovilización de camilla
- ✓ Gran estabilidad para seguridad del paciente

Especificaciones Técnicas


Dimensiones generales:

- ✓ Diámetro de la cabina: **900 mm**
- ✓ Largo de la cabina: **1950 mm**
- ✓ Presión de trabajo de la cabina: **1.5 ATA**
- ✓ Volumen de aire contenido a 1 ATM: **1.25 mts³**
- ✓ Volumen de aire aprox. 160 l/m
- ✓ Filtro de aire para partículas de 5 micrones
- ✓ Uso con máscara de hasta 12 l/m
- ✓ Fácil de instalar y de operar sin asistencia
- ✓ Rápida presurización, maximizando el tiempo de terapia efectiva.
- ✓ Despresurización de emergencia en 30 segundos.

Medidas necesarias para instalar la Cámara Hiperbárica con y sin camilla:



Dimensiones



Características distintivas

Las Cámaras Hiperbáricas **Revitalair® 430 by Biobarica** pueden ser operadas por cualquier persona con el entrenamiento adecuado. Cuentan con características diferenciales que la hacen segura, eficiente y fácil de usar:



Oxígeno adicional

Se puede adicionar un concentrador o tanque. La dosificación del tratamiento es indicada por un médico.



Mantenimiento

Realizado por el usuario y controlado a través del exclusivo software online Biobarica Global System (BGS).



Armado y desarmado

Fácil y sin acondicionamientos previos.

Certificaciones

Certificada por las organizaciones internacionales más importantes como dispositivo médico.



Garantía

Sujeta a términos y condiciones locales.

Normas Internacionales

- ✓ Dispositivo Medico Clase II
- ✓ ISO 13485 - GMP - BPF
- ✓ Directiva 97/23/EEC - GMP
- ✓ NFPA
- ✓ PVHO-1
- ✓ ASME